

霖净成人电动牙刷 产品资料

霖净成人电动牙刷

轻量 大“洁”力

最高震幅可达38000次/分钟
仅重98g

深度清洁
细毛+粗毛

日常清洁
粗毛

敏感护眼
细毛



柔美流线感 凸显曲线

流线型线条

裙摆设计 宛如一位优雅的女性拖着长裙向前行走

显纤细灵动



凹陷设计, 按压舒适

产品功能介绍



65dB低噪音



换区提醒



IPX7



Type-C



三种模式



•开关键

•清洁模式

适用于日常的牙齿清洁，牙刷会在标准时间内以适度的震动频率进行清洁，能有效去除牙菌斑和实物残渣，让口腔感觉清爽干净

•护龈模式

适合牙齿敏感的用户，柔和的震动频率，避免对敏感牙齿造成刺激，同时进行有效的清洁和按摩

•深层清洁

牙刷会以更高的震动频率进行刷洗，深入清除难以触及的牙缝中的污渍，让您的牙齿更加洁净



• Type-C充电接口

产品功能介绍

- 开机三秒渐强 新手更易适应
- 针对不同人群提供不同刷牙模式和刷头



• 立体旋面设计更好贴合牙齿表面

3D立体曲线刷毛，震动过程中契合牙齿表面和缝隙，深入牙缝隙，有效去除普通牙刷无法接触到的牙垢。



横向
波状
剪裁




径向
弧形
剪裁



快充
3.5H



续航
> 25天




声波振幅
12.4°/7.4°/13.5°




噪音
< 65dB

牙龈磨损对比

测试方法：使用熟鸡蛋的蛋白来模拟牙刷对牙龈的磨损情况，蛋白保护的越好，那么使用时对牙龈等软组织的刺激、损伤也最小。



霖净



飞利浦



POJO

结论：经过熟鸡蛋的清洁测试，可以看到，霖净和Philips的鸡蛋基本没有损伤。

清洁力效果对比

测试方法：常见的蓝莓果酱模拟软垢，将蓝莓果酱涂抹到牙齿模型上，再分别用这些电动牙刷来清理，看看清洁效果。



霖净




飞利浦



POJO

结论：从清洁的效果可以看到，霖净和飞利浦以及pojo电动牙刷都能基本清洁干净。

参数信息



配色：白、粉、黑

电机：声波电机

模式：清洁模式/护龈模式/深层清洁

噪音：50-65db

充电时间：3.5小时

续航：25天

防水：IPX7

充电方式：type-c

尺寸：242*27mm

参数对比

型号		霖净成人电动牙刷	飞利浦Philips HX2451	飞利浦Philips HX2461
产品图				
官网售价			459	459
档位	震动频率	31000-38000次/分钟	18001-30000次/分钟	18001-30000次/分钟
	档位模式	3档位模式： 清洁、护龈、深度清洁	3档位模式： 清洁、亮白、护龈	3档位模式： 清洁、亮白、护龈
续航	充电方式	Type-c直充	感应式充电	感应式充电
	续航时间	25天	14天	14天
	充电时间	3.5小时	4小时	4小时
刷头	刷头数量	3	1	1
	植毛工艺	有铜	有铜	有铜
	褪色刷丝	有	无	无
声音	声音	50dB-65dB	45dB-65dB	45dB-65dB
	防水等级	IPX7	IPX7	IPX7
	产品颜色	黑、白、粉	木棉白、云杉绿	鸢尾兰、蔷薇粉
备注		1. 人体工学设计握感更舒适； 2. 更高的震动频率，提升清洁能力； 3. 更长的续航时间，每月仅需充一次电； 4. 基础配置三刷头，满足日常清洁所需； 5. 更低的噪音，使用舒适。	原飞利浦机皇Hx6730升级版	

霖净的优势

- 更高的震动频率：31000~380000次/分钟
- 每月只需充一次电：25天
- 更快的充电时间：3.5H



THANKS